

## 適合アルコール消毒液 (医薬部外品)

**アロクリンエース**

販売元：イカリ消毒株式会社  
 1ℓボトル×6本  
 エタノール濃度約67vol%  
 有効成分：  
 塩化ベンザルコニウム  
 0.5w/v%


**ヒビスコール SHL**

製造元：サラヤ株式会社  
 1ℓボトル×10本  
 エタノール濃度約63vol%  
 有効成分：  
 クロルヘキシジングルコン酸塩  
 0.1w/v%


**手指消毒用ケア・コール**

製造元：株式会社ニイタカ  
 1ℓボトル×12本  
 エタノール濃度約65vol%  
 有効成分：  
 塩化ベンザルコニウム  
 0.5w/v%



※アルコール消毒液の在庫状況は、供給量変動する恐れがあるため、別途お問い合わせください。

**オプション** (各オプションには適合がございます。適合機種をご参照ください。)

現場組立品(プラスドライバー別途必要)

**て・きれいきスタンド**

JTS-M1C  
 22,000円(税抜)  
 24,200円(税込)

設置イメージ



MINI・NEO用ボックスタイプの専用スタンドです。現場組立式です。

適合機種：MINI・NEO

**て・きれいきスタンドS**

JTS-M1C-S  
 17,000円(税抜)  
 18,700円(税込)

設置イメージ



MINI・NEO用シンプルタイプの専用スタンドです。現場組立式です。

適合機種：MINI・NEO

**キャスター付専用架台**

TEK-101-P53  
 40,000円(税抜)  
 44,000円(税込)



キャスター付きスタンドです。組立不要の完成品ですのですぐに設置可能です。

適合機種：MINI・NEO-II

**壁掛け金具**

JKK-M1C  
 4,000円(税抜)  
 4,400円(税込)



壁にねじで固定し、て・きれいきNEOを取付できます。

適合機種：NEO

**壁掛け金具**

TEK-103KABEKIT  
 4,000円(税抜)  
 4,400円(税込)



壁にねじで固定し、て・きれいきIIを取付できます。

適合機種：II

**手すり取付用具**

TEK-KANAGU  
 4,000円(税抜)  
 4,400円(税込)



手すりに取付し、て・きれいきNEO・MINIを穴あけ不要で取付できます。

適合機種：MINI・NEO

**モバイルバッテリー**

JMB-M1C  
 8,000円(税抜)  
 8,800円(税込)



乾電池の代わりに使用できます。IoT機器対応品。充電する際に、別途モバイルバッテリー充電器が必要です。

適合機種：NEO

**モバイルバッテリー充電器**

JMC-M1C  
 6,000円(税抜)  
 6,600円(税込)



モバイルバッテリーを充電する場合や外部電源を使用する場合に必要です。

適合機種：NEO

**外部電源用USBケーブル(2m)**

JUC-M1C  
 4,000円(税抜)  
 4,400円(税込)



外部電源を使用する場合、モバイルバッテリー充電器(外部電源用ACアダプター)と共に必要です。

適合機種：NEO

**自動ドア接続用ハーネス**

JDR-M1C  
 4,000円(税抜)  
 4,400円(税込)



自動ドア等と接続する際に使用する。コネクタとハーネス(約5m)のセットです。本体背面の外部出力コネクタへ差し込み接続します。

適合機種：NEO

自動ドア運動工事は別途自動ドア施工・修理業者へご相談ください。

**電子カウンタキット**

JCN-M1C  
 15,000円(税抜)  
 16,500円(税込)



噴射回数を表示できます。本体背面の外部出力コネクタ部へ接続します。自動ドア運動と同時に使用はできません。

適合機種：NEO

**受皿・廃液チューブセット**

JHT-M1C  
 4,000円(税抜)| 4,400円(税込) |



受皿に溜まる廃液を、廃液ポットへ流すことができます(別途廃液ポットが必要です)。

適合機種：NEO

**安全に関するご注意**

- ご使用前に、必ず「取扱説明書」をよくお読みください
- アルコール使用につき、火気は絶対に近づけないでください。
- 適合アルコール消毒液以外は使用しないでください。

※本カタログに記載の仕様、外観は2021年4月現在のものです。  
 ※製品改良のため、仕様、外観等を予告なく変更することがございます。


 新しい生活様式を  
 スマートに、快適に

非接触式アルコール製剤自動噴霧器

# て・きれいき NEO

自動・適量噴霧だからできること。

て・きれいきNEOは、「お客さまを想う気持ち」から生まれました。

# て・きれいき NEO

標準価格  
63,000円(税抜)  
69,300円(税込)



「安心してお買い物をお楽しみいただきたい」

「常にお店は綺麗な状態でお客様をむかえたい」

「車椅子の方でもストレスなく来店いただきたい」

公衆衛生の面から、スタンダードとなった消毒液での手の消毒。自動噴霧の「て・きれいきNEO」は非接触だから衛生面で優れているだけでなく、小さい子供やお年寄り、車椅子の方にも使いやすく、また適量を噴霧できるので、液だれによって床やテーブルを汚すことを最小限に抑えられます。て・きれいきNEOで「お客さまへの気配り」をプラスしてみませんか？

## 使いやすさと、ランニングコスト低減と高耐久を実現！

### 製品保証 5年付

適合アルコール消毒液を使用の場合に限り、製品保証が5年間付きます。当社比約5倍100万回噴霧可能な新ポンプユニット搭載、安心安全な日本製の高耐久製品です。

### 選べる 電源タイプ

アルカリ乾電池での駆動に加え、オプションのモバイルバッテリーでの使用や、オプションの充電器と外部電源用USBケーブルを用いて外部電源接続も可能です。

### ランニング コスト 大幅削減


1回の噴霧量を0.5～3.0mlまで5段階で調整可能。プッシュ式(約1～2ml噴霧/回)に比べ中身液剤のランニングコストを大幅に削減することが可能です。

### 自動ドア 連動

自動ドア連動接点を内蔵。入室時の徹底した衛生管理を実現します。

## ブランドロゴ貼り付けオプションでプロモーション強化！

ブランドロゴやマークを入れることでブランドの周知や、メッセージの伝達にご利用いただけます。て・きれいきNEOを小さな広告塔としてご活用ください。詳細は、営業担当者までお問い合わせください。



### 製品仕様

製品名	て・きれいきNEO
型式名	TEK-M1C-2
外形寸法	幅162×奥行234.5×高さ302mm
電源	単2アルカリ乾電池×4本または指定モバイルバッテリー 外部電源入力端子付き(USB Type-C)
使用温度	+5℃～+40℃
消費電力	単2アルカリ乾電池×4本の場合、約3ヶ月(1ml噴霧×100回/1日)
手指探知方式	赤外線センサー
噴霧方式	圧力ポンプ式
噴霧量	0.5/0.75/1/2/3mlの5段階
タンク容量	1,000ml
付属品	防溢ワイヤー、単2アルカリ乾電池4本
製品質量	1.8kg(液剤、電池含まず)
自動ドア連動	可(オープンコレクター出力、無電圧A接点)
使用消毒液	弊社適合確認済みのアルコール消毒液

## 使い方はとっても簡単！



### 手をいれます

赤外線センサーが手を感知。本体に触れずに作動しはじめます。



### 消毒液が噴霧されます

設定量を噴霧します。手を抜いたら、噴霧が停止するので液だれを最小限に抑えます。



### よくもみます

アルコールなので素早く乾き、手を拭く必要がありません。



## 用途とシチュエーションで選べる、て・きれいきシリーズ

### 製品仕様

製品名	て・きれいき MINI	て・きれいき II
型式名	TEK-M1B	TEK-103D
外形寸法	幅153×奥行222×高さ297mm	幅282×奥行191×高さ480mm
電源	単2アルカリ乾電池×4本	単相100V 50/60Hz
使用温度	+5℃～+40℃	+5℃～+40℃
消費電力	単2アルカリ乾電池×4本の場合、約3ヶ月(1ml噴霧×100回/1日)	待機時7W 噴霧時46W
手指探知方式	赤外線センサー	赤外線センサー
噴霧方式	圧力ポンプ式	超音波霧化式
噴霧量	0.75/1/2/3/4mlの5段階	0.75/1/2/3/4mlの5段階
タンク容量	1,000ml	1,200ml(補給量1,000ml)
付属品	壁掛け金具、単2アルカリ乾電池4本	なし
製品質量	1.5kg(液剤、電池含まず)	4.5kg(液剤含まず)
自動ドア連動	不可	可(無電圧A接点)
使用消毒液	弊社適合確認済みのアルコール消毒液	弊社適合確認済みのアルコール消毒液



電源不要の電池式  
小型タイプ  
**て・きれいき MINI**  
TEK-M1B  
標準価格  
42,000円(税抜)  
46,200円(税込)

ミクロの霧状に噴霧  
できる上級タイプ  
**て・きれいき II**  
TEK-103D  
標準価格  
110,000円(税抜)  
121,000円(税込)

※アルコール消毒液は別途ご購入ください。裏面をご覧ください。